



B01850



## TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

### Proprietà tecniche

#### Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	2520 - 2520 mm <sup>2</sup>

#### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

#### Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	2
Con pellicola protettiva	Sì