



B01852



TA-N 100x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	3240 - 3240 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	2
Con pellicola protettiva	Sì