



B01853



TA-N 100x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	3240 - 3240 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	2
Con pellicola protettiva	Sì