




B01861



TA-N 100x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	5100 - 5100 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	2
Con pellicola protettiva	Sì