



B02425



01
02
03

NEAV 60x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	60 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
Relativo alla serie	01 TA-N 60x40, 03 TA-EN 60x40