



B02428



02
04

NEAV 80x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	80 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

Materiali

Materiale	Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
Relativo alla serie	02 TA-N 80x40, 04 TA-EN 80x40