




B02436



NEAV 80x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	80 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
Relativo alla serie	06 TA-N 80x60, 08 TA-EN 80x60