



B02445



0000
0000
0000

NEAV 100x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	100 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	70 - 120
-------------------------------	----------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
Relativo alla serie	11 TA-N 100x80, 13 TA-EN 100x80