



B02459



Unità  
20 mm  
25 mm

### NIAV 60x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

#### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo 70 - 120

#### Serie

Altezza 40 mm

Larghezza 60 mm

#### Materiali

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

#### Protezione

Resistenza agli urti IK IK08

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 5 - 60 °C

Relativo alla serie 01 TA-N 60x40, 03 TA-EN 60x40