



B02461



**NIAV 80x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Impostazioni**

Range regolazione dell'angolo 70 - 120

**Serie**

Altezza 40 mm

Larghezza 80 mm

**Materiali**

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK08

Grado di protezione IP IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio 5 - 60 °C

Relativo alla serie 02 TA-N 80x40, 04 TA-EN 80x40