



B02496



03  
05

**NPAN 100x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza   | 40 mm  |
| Larghezza | 100 mm |

**Impostazioni**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Range regolazione dell'angolo | 0 - 90 |
|-------------------------------|--------|

**Materiali**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale  | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore     | Grigio                                |
| Codice RAL | 7030                                  |

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C                       |
| Relativo alla serie     | 03 TA-N 100x40, 05 TA-EN 100x40 |