



B02577



T1-EN 25x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza della feritoia	4 mm
Larghezza slot	6 mm

Equipaggiamento

coperchio in dotazione	Sì
------------------------	----

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

Funzioni

Autoestingente	Sì
----------------	----

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Architettura

Flessibile	No
------------	----