



B02810

PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Protezione

Resistenza agli urti IK IK05

Grado di protezione IP IP20

Serie

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Profondità 40 mm

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9010

Materiale Plastica

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Testo

Stampa Senza stampa

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

01 ALU 120x40, 01 TMC 22x10, 01 TMR 12x7, 01
TMU 22x10, 02 ALU 120x60, 02 TMC 30x10, 02 TMR
12x12, 02 TMU 30x10, 03 ALU 200x60, 03 TMC
40x10, 03 TMR 16x12, 03 TMU 15x17, 04 TMC
15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU
40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC
50x20, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a
soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco,
Scatola VE B, TBA, TBN, TCN

Relativo alla serie