



B02824

**PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Serie**

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Profondità 23 mm

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9010

Materiale Plastica

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Presa italiana bipasso

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Testo**

Stampa Senza stampa

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Relativo alla serie

01 ALU 120x40, 01 TMC 22x10, 01 TMR 12x7, 01 TMU 22x10, 02 ALU 120x60, 02 TMC 30x10, 02 TMR 12x12, 02 TMU 30x10, 03 ALU 200x60, 03 TMC 40x10, 03 TMR 16x12, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco, Scatola VE B, TBA, TBN, TCN