



B02872

**PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Serie**

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Profondità 22,80 mm

**Materiali**

Colore Nero

Codice RAL 7016

Materiale Plastica

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Testo**

Stampa Senza stampa

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Relativo alla serie 01 ALU 120x40, 01 TMC 22x10, 01 TMR 12x7, 01 TMU 22x10, 02 ALU 120x60, 02 TMC 30x10, 02 TMR 12x12, 02 TMU 30x10, 03 ALU 200x60, 03 TMC 40x10, 03 TMR 16x12, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco, Scatola VE B, TBA, TBN, TCN