




B03051



### AIM 15x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

#### Proprietà tecniche

##### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo 90 - 90

##### Serie

Altezza 17 mm

Larghezza 15 mm

##### Materiali

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

##### Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva No

Relativo alla serie 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17