



B03118



01
02
03

AEM 22x10 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	22 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Marrone
Codice RAL	8014

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
Relativo alla serie	01 TMC 22x10