



B03125



03
12
10

AEM 40x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	40 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
Relativo alla serie	03 TMC 40x10