



B03223



Quantità
02 TMC
02 TMU

APM 30x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	30 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	0 - 90
-------------------------------	--------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
Relativo alla serie	02 TMC 30x10, 02 TMU 30x10