



B03225



### APM 40x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

#### Proprietà tecniche

##### Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	40 mm

##### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	0 - 90
-------------------------------	--------

##### Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
Relativo alla serie	03 TMC 40x10