



B03251



Questa
è una
vista
3D

APM 15x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|-----------|-------|
| Altezza | 17 mm |
| Larghezza | 15 mm |

Impostazioni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Range regolazione dell'angolo | 0 - 90 |
|-------------------------------|--------|

Materiali

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 9001 |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Con pellicola protettiva | No |
| Relativo alla serie | 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17 |