

**IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 24

**Serie**

Altezza 400 mm

Larghezza 300 mm

Profondità 113 mm

Numero di unità in larghezza 13

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente  
GWT 650 °C

B04020