

IP40 STD 54 GRI Centralino 54 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 3

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 54

Serie

Altezza 625 mm

Larghezza 408 mm

Profondità 137 mm

Numero di unità in larghezza 19

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

B04022