



B04025



IM 40x10 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	40 mm

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
Relativo alla serie	03 TMC 40x10