




B04083



IP40 DSG 08 W Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 8

Serie

Altezza 200 mm

Larghezza 210 mm

Profondità 103 mm

Larghezza di montaggio 210 mm

Numero di unità in larghezza 8

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9001

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
 GWT 960 °C