

IP40 DSG 12 W Centralino 12 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 12

Serie

Altezza 250 mm

Larghezza 300 mm

Profondità 113 mm

Larghezza di montaggio 300 mm

Numero di unità in larghezza 13

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9001

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

B04084