

**IP40 DSG 18 W Centralino 18 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 18

**Serie**

Altezza 275 mm

Larghezza 408 mm

Profondità 137 mm

Larghezza di montaggio 408 mm

Numero di unità in larghezza 19

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9001

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente  
GWT 960 °C

B04085