

**IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 8

**Serie**

Altezza 225 mm

Larghezza 261 mm

Profondità 102 mm

Larghezza di montaggio 261 mm

Profondità di installazione 74 mm

Numero di unità in larghezza 8

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente  
GWT 960 °C

B04101

