

**IP40 INC 24 W0 Centralino 24 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 24

**Serie**

Altezza 425 mm

Larghezza 345 mm

Profondità 109 mm

Larghezza di montaggio 345 mm

Profondità di installazione 77 mm

Numero di unità in larghezza 12

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

B04104

