

IP40 INC 36 W0 Centralino 36 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 36

Serie

Altezza 475 mm

Larghezza 455 mm

Profondità 114 mm

Larghezza di montaggio 455 mm

Profondità di installazione 77 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

B04105

