

IP40 INC 06 W0 Centralino 6 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 6

Serie

Altezza 180 mm

Larghezza 205 mm

Profondità 101 mm

Larghezza di montaggio 205 mm

Profondità di installazione 74 mm

Numero di unità in larghezza 6

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

B04146

