

IP40 INC 72 W0 Centralino 72 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 4

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 72

Serie

Altezza 850 mm

Larghezza 455 mm

Profondità 135 mm

Larghezza di montaggio 455 mm

Profondità di installazione 77 mm

Numero di unità in larghezza 18

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 2

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

Con riserva di modifiche tecniche

B04147

