



B04283



00000
A-100

SMN 3 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli linee TMC/TMU BIANCO

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale, Verticale

Materiali

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

finitura superficiale Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Resistenza agli urti IK IK07

Resistente agli urti Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

Relativo alla serie

01 TMC 22x10, 01 TMU 22x10, 02 TMC 30x10, 02 TMU 30x10, 03 TMC 40x10, 03 TMU 15x17, 04 TMC 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20