




B04622



**VTR 02 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	Sì
Montaggio su	Montaggio a parete

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	3
Numero di file	3
Con serratura	Sì
Con morsettiera di neutro	No
Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	36
------------------	----

**Serie**

Altezza	428,20 mm
Larghezza	325 mm
Profondità	178 mm
Numero di unità in larghezza	12

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Sì

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a parete
---------------------------------	--------------------

**Materiali**

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Codice RAL	7035
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK10
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave

