

VTR 04 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Sì
Montaggio su	Montaggio a parete

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	4
Numero di file	4
Con serratura	Sì
Con morsettiera di neutro	No
Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Numero di moduli

Numero di moduli	72
------------------	----

Serie

Altezza	653,60 mm
Larghezza	433,50 mm
Profondità	210 mm
Numero di unità in larghezza	18

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Sì

Materiali

Materiale	Vetroresina
Codice RAL	7035
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

B04624