



**VTR 05 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	Sì
Montaggio su	Montaggio a parete

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	4
Numero di file	4
Con serratura	Sì
Con morsettiera di neutro	No
Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	96
------------------	----

**Serie**

Altezza	654,60 mm
Larghezza	542,40 mm
Profondità	264,50 mm
Numero di unità in larghezza	24

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Sì

**Materiali**

Materiale	Vetroresina
Codice RAL	7035
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

B04625

