




B04626



VTR 06 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Sì
Montaggio su	Montaggio a parete

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	5
Numero di file	5
Con serratura	Sì
Con morsettiera di neutro	No
Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Numero di moduli

Numero di moduli	140
------------------	-----

Serie

Altezza	805,60 mm
Larghezza	615,40 mm
Profondità	318,70 mm
Numero di unità in larghezza	28

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Sì

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a parete
---------------------------------	--------------------

Materiali

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Codice RAL	7035
Colore	Grigio
Resistente agli ultravioletti	Sì

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK10
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave

