

STY INC 24W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 5

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 24

Serie

Altezza 425 mm

Larghezza 352 mm

Profondità 25 mm

Altezza della parte incassata 28 mm

Larghezza di montaggio 352 mm

Profondità di installazione 16 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Policarbonato (PC)

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti No

B04946

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro, Senza serratura