

**STY INC 36W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 5

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 3

Numero di file 3

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 36

**Serie**

Altezza 575 mm

Larghezza 352 mm

Profondità 25 mm

Altezza della parte incassata 28 mm

Larghezza di montaggio 352 mm

Profondità di installazione 16 mm

Numero di unità in larghezza 12

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Policarbonato (PC)

Codice RAL 9016

Colore Bianco

Resistente agli ultravioletti No

B04947

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro, Senza serratura