

**STY INC 06W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fumè**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 3

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 6

**Serie**

Altezza 191 mm

Larghezza 211 mm

Profondità 25 mm

Altezza della parte incassata 28 mm

Larghezza di montaggio 211 mm

Profondità di installazione 16 mm

Numero di unità in larghezza 6

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Policarbonato (PC)

Codice RAL 9016

Colore Grigio bluastro

Resistente agli ultravioletti No

B04952

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro, Senza serratura