



**STY INC 12W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fumè**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 5

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 12

**Serie**

Altezza 275 mm

Larghezza 352 mm

Profondità 25 mm

Altezza della parte incassata 28 mm

Larghezza di montaggio 352 mm

Profondità di installazione 16 mm

Numero di unità in larghezza 12

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Policarbonato (PC)

Codice RAL 9016

Colore Grigio bluastro

Resistente agli ultravioletti No

B04954

**Protezione**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Classe protezione       | Isolamento classe II                  |
| Resistenza agli urti IK | IK08                                  |
| Grado di protezione IP  | IP40                                  |
| Tipo di bloccaggio      | Serratura a cilindro, Senza serratura |