

**IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 1

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 1

Con serratura Sì

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Serie**

Altezza 128 mm

Larghezza 195 mm

Profondità 103 mm

Profondità di installazione 80 mm

Numero di unità in larghezza 4

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 3000

Colore Rosso

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP55

Tipo di bloccaggio Avvitato, Utensile speciale

B05762