

IP65 CE 04 D22 R Centralino stagno 4 moduli con foro da Ø 22 ROSSO

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 1

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 16 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura Sì

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Serie

Altezza 128 mm

Larghezza 195 mm

Profondità 103 mm

Profondità di installazione 80 mm

Numero di unità in larghezza 1

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 3000

Colore Rosso

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP55

Tipo di bloccaggio Avvitato, Utensile speciale

B05763