




B05765



**IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 1

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 1

Con serratura Sì

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 8

**Serie**

Altezza 200 mm

Larghezza 195 mm

Profondità 106 mm

Profondità di installazione 80 mm

Numero di unità in larghezza 8

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 3000

Colore Rosso

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Tipo di bloccaggio Avvitato, Utensile speciale