

IP55 CE 04 INC GRI Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN GRIGIO

Proprietà tecniche

Connesione

Numero di ingressi per tubi 1

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura Sì

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Serie

Altezza 150 mm

Larghezza 195 mm

Profondità 101 mm

Profondità di installazione 80 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP55

Tipo di bloccaggio Avvitato, Utensile speciale

B05767