




B05768



IP55 CE 04 INC R Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN ROSSO

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi	1
-----------------------------	---

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di file	1
Con serratura	Sì
Con piastra di montaggio	No

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Serie

Altezza	150 mm
Larghezza	195 mm
Profondità	101 mm
Profondità di installazione	80 mm
Numero di unità in larghezza	4

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	3000
Colore	Rosso

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Grado di protezione IP	IP55
Tipo di bloccaggio	Avvitato, Utensile speciale