



B06401



**ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	4272 - 4272 mm <sup>2</sup>

**Porta / coperchio**

Numero di coperchi montabili	0
Larghezza coperchio 1	80 mm
Larghezza coperchio 2	0
Larghezza coperchio 3	0

**Installazione, montaggio**

Perforazione della base	Sì
-------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Connettività**

Abbinabile con canale	Senza accoppiamento
-----------------------	---------------------

**Equipaggiamento**

Numero scomparti	0
Con pellicola protettiva	No