




B06403



ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	6408 - 6408 mm ²

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	0
Larghezza coperchio 1	80 mm
Larghezza coperchio 2	0
Larghezza coperchio 3	0

Installazione, montaggio

Perforazione della base	Sì
-------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Connettività

Abbinabile con canale	Senza accoppiamento
-----------------------	---------------------

Equipaggiamento

Numero scomparti	0
Con pellicola protettiva	No