

**IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro Sì

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 8

**Serie**

Altezza 210 mm

Larghezza 215 mm

Profondità 105 mm

Larghezza di montaggio 215 mm

Numero di unità in larghezza 8

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP65

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente  
GWT 960 °C

B06522