

IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro Sì

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 12

Serie

Altezza 263 mm

Larghezza 314 mm

Profondità 143 mm

Larghezza di montaggio 314 mm

Numero di unità in larghezza 13

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP65

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

B06523